

金属検出機

エー・アンド・デイ

AD4976シリーズ

¥1,210,000～



高感度異物検査で、製品の安全と安心をサポート

特徴

- マルチ周波数対応
- ドライ品、ウェット品、アルミ蒸着包装品、脱酸素剤入り包装品（オプション）に対応
- 7インチカラータッチパネル
- 清掃性・メンテナンス性が大幅向上（IP66準拠）
- 登録品種最大1,000（USBメモリから画像の取り込み可）


ベルト幅/機長	250mm/800mm
パスライン高さ	723～863mm
ベルト面からの開口高さ	30～80mm
ベルト速度	5～120m/min
搬送能力	最大5kg
最大検出感度	Fe球 Φ0.3mm/SUS球 Φ0.8mm

硬さ試験機

ITWジャパン/ビューラー

ビッカース自動硬さ試験機 VH3100

お問い合わせください



ASTM規格にも対応のフルオートメーション

特徴

- 衝突防止機能により圧子衝突を防ぐ
- スナップグリップで圧子交換に工具は不要
- 1回に6種類の試料の試験が可能（埋込試料の場合）
- 試験結果レポートのカスタマイズや各種形式でのエクスポート可能

外寸（W×D×H）	340×600×742mm
重量	37.5kg

引張試験機

エー・アンド・デイ

MCTシリーズ

¥375,000～



『強さ』が見える簡単操作で高性能

特徴

- カラータッチパネルで視認性良く簡単操作
- 試験速度がデジタルで簡単設定可能
- 変位表示を標準装備
- パソコン取込みソフトウェア標準付属
- 今までフォースゲージやプッシュプルゲージで使用されている治具も使用可能（M6ネジ仕様のもの、M6オネジアダプタ使用時）

外寸（W×D×H）	250×408×711mm
重量	約17kg
消費電力	90W

引張試験機

エー・アンド・デイ

RTIシリーズ

¥1,820,000～



汎用型卓越した機能を搭載

特徴

- 2.5kN/10kNのラインアップあり
- 試験機等級1級、高精度型は試験機等級0.5級を実現
- データ処理ソフトTACTを使用することで高速サンプリング0.2msecを実現
- カラータッチパネルで視認性、操作性が向上
- コンソール、TACT、コマンダー、ディスプレイを自由に組み合わせて操作環境の構成可能

RTI-1225の場合（容量によって型式が異なります）

外寸（W×D×H）	784×436×1,555mm
重量	約110kg
消費電力	275W/400VA

RTHシリーズ

¥ 3,150,000～



高精度型 (0.5級) 卓越した高機能を搭載

特徴

- 2.5kN/10kN/50kN/100kNのラインアップあり
- 試験機等級0.5級を実現
- データ処理ソフトTACTを使用することで高速サンプリング0.2msecを実現
- カラータッチパネルで視認性、操作性が向上
- コンソール、TACT、コマンダー、ディスプレイを自由に組み合わせて操作環境の構成可能

RTH-1225の場合 (容量によって型式が異なります)

外寸 (W×D×H)	785×451×1,555mm
重量	約130kg
消費電力	275W/400VA

粘度計

エー・アンド・デイ

SV-A 音叉振動式粘度計

NEW

¥ 546,000



化粧品、飲料、塗料、ガソリンオイル等の粘度測定に

特徴

- 最小2mLの少量から測定可能！
- 振動式のため、サンプルの構造を壊しにくい
- 低粘度から高粘度までセンサ交換なしで連続測定
- 耐食性の強いセンサを採用
- センサを測定サンプルに浸けるだけの簡単測定

外寸 (W×D×H)	スタンド部 296×314×536mm
重量	全体6.7kg
消費電力	14VA

粘弾性測定装置 (レオメーター)

アントンパール・ジャパン

モジュラーコンパクトレオメータ
MCR Evoシリーズ

¥ 3,500,000～15,000,000



水から固体まで世界最高性能を誇る粘弾性測定装置

特徴

- 水のような極低粘度から、カーボン複合材のような固体材料の粘弾性特性まで1台で評価可能
- 幅広い温度範囲 (-160℃～1,000℃)
- UV硬化、パウダー、高圧、湿度制御など豊富な測定オプションを準備
- 操作性に優れた日本語表示のソフトウェア
- 品質管理向け低価格モデルからハイエンドまで

外寸 (W×D×H)	444×586×678mm
重量	42kg
消費電力	850W
駆動ベアリング	エア
トルク範囲	0.5nNm～300mNm
周波数範囲	10 ⁻⁷ ～629rad/s

粘度計

英弘精機

ブルックフィールド粘度計 DV Next

¥ 2,000,000



世界標準の粘度計

特徴

- プログラム測定が可能
- 大型ディスプレイ 測定結果のグラフ表示が可能
- 21 CFR Part11対応 (オプション)
- オプションを追加することで、少量、低粘度、半固形などさまざまな材料を測定可能

外寸 (W×D×H)	352×350×600mm
重量	9kg
消費電力	150W

観察

物性測定

形状測定・
微生物検査粒子・無機・
有機分析赤外・ラマン
分光分析分離・
質量分析

前処理

合成・濃縮

その他分析

理化学機器
試験装置

実験室設備

EMS粘度計

京都電子工業

EMS-1000S

お問合せください



粘度計の常識を変える新方式
最先端の粘度測定技術を使いやすい形でご提供！

特徴

- 測定:スピーディーな温度制御かつ測定時間は最短1秒
- 準備:試料を容器に300μL入れ装置にセットするだけ
- 片付け:洗浄不要、作業効率が格段にUP

外寸 (W×D×H)	356×347×335mm
重量	約24kg
消費電力	約150W (最大消費電力:約360W)

熱分析装置

ネッチ・ジャパン

示差走査熱量計 (DSC)

¥ 8,000,000～



NETZSCHの次世代型DSC、
機能と予算両方のニーズに応える高性能装置

特徴

- Supreme/Select/Classicの3タイプをラインナップ
- モジュール式を採用し高感度 (H-Module)、高速昇降温 (P-Module)、汎用 (S-Module) の3つからニーズによって交換が可能 (Supreme)
- 自動解析やライブラリ等ソフトウェアも充実

外寸 (W×D×H)	570×569×278mm
重量	35kg
消費電力	1,000W

熱分析装置

ネッチ・ジャパン

上皿式差動型示差熱天秤 (TG-DTA)

¥ 6,500,000～



△型天秤機構によりTG分解能0.03μgを実現
低ドリフトで評価が可能

特徴

- Slip-onホルダーにより、試料容器、ホルダーはサンプルの特性に応じて選択が可能
- 真空密閉構造を採用し、ソフトウェアからコントロール可能なAuto Vacにて低酸素での測定が可能
- GCMS、FTIR等を接続し発生ガス分析が可能

外寸 (W×D×H)	320×500×600mm
重量	37kg
消費電力	2,000W

熱分析装置

ネッチ・ジャパン

熱拡散率 (熱伝導率) 測定装置

¥ 21,000,000～



迅速、簡単、且つ精度良く熱拡散率・熱伝導率の
測定が可能

特徴

- 100℃～500℃の標準タイプ他、RT～1,250℃まで測定可能なHTタイプも選択可能
- パルス幅を10μsから設定可能で薄膜サンプルや高熱伝導率サンプルの測定にも対応
- オートサンプルチェンジャーを標準装備

外寸 (W×D×H)	650×700×600mm
重量	77kg
消費電力	1,410W

自動粉体測定システム PD-600

¥6,500,000～



任意の圧力下で粉体の体積抵抗率を自動測定

特徴

- 荷重を設定しスタートボタンを押せば、すべての測定が自動で終了
- 新開発のシリンダーポンプで低荷重 (0.01kN) での測定が可能

外寸 (W×D×H)	450×340×580mm
重量	71kg
消費電力	160W

融点測定装置 M-565

お問合せください



融点の「目視測定」と「自動測定」の両方が可能なプロフェッショナルタイプ

特徴

- 融点の自動測定と画像による確認が可能
- EP(欧州薬局方)、USP(米国薬局方)、日本薬局方に対応
- IQ/OQ/バリデーション/トレーサビリティに対応(オプション)
- 気泡の発生や崩壊するサンプルの自動測定にも対応
- 上昇融点や沸点の測定も可能
- 光透過法の弱点を克服したモデル

外寸 (W×D×H)	190×370×200mm
重量	4.5kg
消費電力	150W
測定温度範囲	周囲温度+10℃～400℃
25℃での加熱時間 (50℃～350℃)	～4分
25℃での冷却時間 (350℃～50℃)	～13分

自動融点測定装置 Excellenceシリーズ

お問合せください



ワンクリック (One Click™) による融点測定

特徴

- 光透過方式 (JISK0064)
- 欧州、米国、日本薬局方準拠 (※MP30、MP55は除く)
- シンプル操作で完全自動測定
- 最大6検体同時測定
- MP30、MP55、MP70、MP80、MP90の5機種にて展開
- 動画ファイル、PDF、CSVファイルを自動出力 (※MP30、MP55は除く)

外寸 (W×D×H)	180×350×190mm
重量	4kg
消費電力	室温～300/350/400℃
測定温度範囲	AC100V、110W
昇温速度	毎分0.1～20℃で任意に設定
温度精度	±0.2℃(室温～200℃) ±0.5℃(200℃～最高温度)

Abbemat 3000/3100/3200

¥3,100,000～



高度な技術を凝縮

特徴

- スマートなサンプルウェルでふき取りが容易
- 最小約0.2mLのサンプル量で測定可能
- 迅速な温度調整、安定で素早い測定
- SB (2個)、RS-232C、Ethernet (LAN) が付いており、様々なデータ管理が可能
- 小型設計で場所を問わず測定が可能
- 測定データストレージ件数は最大2,500件

外寸 (W×D×H)	228×300×94mm
重量	4.6kg (Abbemat 3000は4.4kg)

密度・比重・濃度計

アントンパール・ジャパン

DMA 1002

NEW

お問い合わせください



コンパクト×パワフル×リーズナブル

特徴

- スマートフォンのような操作性で直観的に扱える
- ルーティンの分析に向いている製品仕様
- 設置面積が小さく、分析頻度の少ない方にも
- データインティグリティ対応
- JIS、日本薬局方など各種業界規格に準拠

外寸 (W×D×H)	265×375×180mm
重量	13.5kg
消費電力	72W

密度比重計

アントンパール・ジャパン

防爆オンライン密度比重計

お問い合わせください



製造ライン中の液体（飲料、薬液、スラリーなど）の密度比重測定や濃度測定が可能

特徴

- 高精度（繰り返し精度±0.00002g/cm³）より最大125Mpイメージングを達成
- メンテナンスフリー
- 防爆にも対応、濃度換算も可能を完全自動決定
- アナログ出力、デジタル出力に対応
- バイパス、インライン、タンク設置可
- 省人化、省力化に貢献

外寸 (W×D×H)	245×145×185mm
重量	4.8kg
消費電力	最大8W

プロセス分析計

optek-Danulat

optek インライン濁度計・色度計・UV計

NEW

お問い合わせください



プロセス管理の自動化・品質管理の定量化を実現！

特徴

- プロセスの配管やタンクにセンサを取り付けることで液体（一部気体）のリアルタイムモニタリングが可能
- 連続的な測定により、変化を即時にプロセスへフィードバックし、プロセスにおける品質管理の効率化を図る
- これまで目視確認だった工程を定量的に評価することで管理の標準化、品質の安定を実現

寸法・形状測定装置

ニコンソリューションズ

CNC画像測定システム
NEXIV VMZ-S6555

お問い合わせください



千分台の公差管理を高精度、スピーディー、簡単に

特徴

- 大型サンプルに対応した大ストロークモデル（650×550×200mm）
- 小物部品を多数個並べての自動測定やプリント基板の精密測定に威力を発揮

外寸 (W×D×H)	1,200×1,640×1,818mm
重量	740kg
消費電力	AC100V～240V、2A～4A